

緊急用、手動、移動、浄水装置 (逆浸透膜)

きゃりーぴゅあぴゅあ®2

～もしものときに安心な水を!～



きゃりーぴゅあぴゅあ®2

日本製



移動式 希望小売価格
手動型 295,000円(税別)



いつでも
どこでも安心



キャリーケース収納型浄水機「きゃりーぴゅあぴゅあ®2」は衝撃に強く、移動もらくらくです。(劣悪な使用環境時を想定) また、手押しポンプを採用している為、ライフラインがストップした場合でも1日に600リットルの安心な水を製造出来ます。

「きゃりーぴゅあぴゅあ®2」はプール、雨水、井戸水等から安全、安心な飲料水、衛生水を作ります。

世界基準の
逆浸透膜浄水
(R.O.)システム

逆浸透膜システムは $0.0001 \mu\text{m}$ (1,000万分の1mm) の微細孔により、あらゆる細菌、ウイルス、有害化学物質を高率で除去します。近年ではスーパーのお水の自販機や宅配水にも使用されています。「きゃりーぴゅあぴゅあ®2」は災害時など飲料水の確保が困難な場合(断水、ペットボトル水の品切れ)にプール、雨水、河川、井戸水等から安全、安心な飲料水、衛生水を作ります。



キャリーケースなので、移動が簡単!

万が一の時、最後に頼れるのは手動型!! ガソリンも電源もいらないからこそ頼れるアイテム!!

仕様・性能・条件

使用可能原水	上水・井戸水・プール・貯水槽・河川・湖沼などの淡水
①セディメントフィルター	ポリプロピレン(20ミクロン)…さび・濁り・粗ゴミを除去
②ブレイカーボンフィルター	粒状活性炭…臭いなどを除去
③R.O.メンブレンフィルター	TFC…化学物質・農薬などを除去
製造能力 ※1	約400ml/分(30ストローク/分)
平均除去率 ※2	95%
回収率 ※3	35%
総重量	約13.5kg
動力	手動水圧のみ
供給水温度	4℃~38℃
供給水TDS	2000ppm以下
サイズ (幅×奥行×高さ)	キャリーケース 660mm×460mm×310mm
使用環境	屋内、屋外
外気温度	5℃~40℃

※1・2 製造水量および除去率は原水の水温によって変化します。水温25℃時の数値です。

※3 逆浸透膜浄水器は供給される水量すべてが浄水されず、一部の水は排水される構造になっており、浄水される水量の割合を「回収率」として表示しています。

注：海水では使用できません

製品に含まれるもの

名称	内容(用途)	数量	写真	名称	内容(用途)	数量	写真
キャリーケース	収納および移動用	1		フィルターレンチ	セディメントフィルター用	1	
手動ポンプ	オリジナルプッシュ型 高圧ポンプ	1		ピューラックス-S	次亜塩素酸 ナトリウム溶液	1	
セディメントフィルター	10"20μm PPフィルター	1		インジェクター	次亜塩素酸ナトリウム 溶液添加用	1	
予備フィルター	//	2		ウォーターチェッカー	残留塩素濃度試薬	1	
ブレイカーボン フィルター	GACカーボン フィルター	1		TDSメーター	水質計	1	
予備フィルター	//	1		貯水(携帯)タンク	20ℓポリタンク 折りたたみ式	1	
R.O.メンブレン フィルター	TFCフィルター	1		取扱説明書	A4サイズ ファイル	1	
取水ホース (原水→ポンプ)	ストレーナー付き 耐圧ホース	4m		簡単操作マニュアル	A3 パウチ	1	
給水用	1/4"PEハードチューブ (白)	3m					
排水用	1/4"PEハードチューブ (赤)	3m					
浄水用	1/4"PEハードチューブ (青)	3m					

お問い合わせは

※色、デザインなど品質改善のために予告なく変更になる場合があります。

製造・発売元

株式会社エイアイティ

〒174-0056 東京都板橋区志村2-11-19

TEL: 03-3967-3251

FAX: 03-3967-3217

http://www.hydropure.co.jp

e-mail: ait@hydropure.co.jp