



健康な毎日の必需品

ハイドロピュア VT-2

純水(R.O.)浄水器

- 浄水器付き冷温水サーバー (逆浸透膜)
- 水道直結型 (ノンボトルタイプ)

UV殺菌ランプ機能付き スリム (幅25センチ)

清潔感のあるデザイン 蛇口キャップ洗浄可能

リークガード付き (水漏れ時、通水自動停止)

ボトルウォーター切替キャンペーン実施中!

Versatile (多用途)

薬の服用や調乳用に

不純物を除去した「ピュアウォーター」なので赤ちゃんのミルク用から毎日のお薬の服用まで安心してお使いいただけます。



オフィスで

いつでもお湯 (80~85℃) が使えて、突然の来客のお茶出しも安心。冷水 (4~6℃) もすぐに飲めて快適。従業員の方の福利厚生にも。



施設・店舗で

水道直結型で、大きなボトルストックがいらない。飲用に、調理に、スチームに、植木にまで使い放題。



新製品

オープン価格

- 逆浸透膜 ボトル不要
- 温水 冷水 UV

※施工費、分岐水栓は別途料金です。

Hydropure.

〈製品仕様書〉

製品名	ハイドロピュア VT-2 (Versatile Type)
タイプ	スタンド型
動力	水圧
適正水圧	0.25Mpa~0.5Mpa ☆1
供給水	水道水/地下水
供給水温度	4~38℃
供給水TDS	2000ppm以下
タンク容量	冷水 5.5リットル
	温水 2リットル
製造水量	日産 約300リットル ☆2
回収率	約30% ☆3
平均除去率	95%以上
消費電力	冷水 90W
	温水 210W
サイズ(mm)	幅250×奥行418×高さ1250
重量	約23.5kg (乾燥時)

☆1...水圧が0.25Mpa未満の時は別売りの加圧ポンプを使用します。

...水圧が0.5Mpa以上の時は別売りの減圧弁を使用します。

☆2...1日当たりの製造水量および除去率は水圧0.42Mpa、水温25℃のときのもので、

☆3...逆浸透膜浄水器は供給される水量すべてが浄水されます。一部の水を排水する構造になっております。浄水される水の割合を「回収率」としてしています。

● JIS S3201 (品質表示法) 認証

● PSE (電気用品安全法) 適合

5 stage R.O. system

〈フィルター〉	〈役割〉	〈ろ材〉
①セディメントフィルター	さび、濁り、粗ごみを除去	ポリプロピレン
②プレカーボンフィルター	塩素、カルキ臭等を除去	粒状活性炭
③逆浸透膜フィルター	化学物質、農薬等を除去	ポリアミド
④ポストカーボンフィルター	臭気を取り、味を調える	粒状活性炭
⑤UV殺菌ランプ	紫外線で雑菌繁殖防止	紫外線殺菌灯



検索キーワード

ハイドロピュア



■代理店

株式会社エイアイティ

〒174-0056 東京都板橋区志村2-11-19
TEL:03-3967-3251 FAX:03-3967-3217
http://www.hydropure.co.jp
e-mail:ait@hydropure.co.jp

輸入元

Hydropure.